

## Montageanleitung

### Mounting instruction

## H0 Stahl-Vorflutbrücke, eingleisig


### H0 Steel truss bridge, single track

(DE)

1. Wichtige Hinweise ..... 1
2. Inhalt ..... 2
3. Montage ..... 2

(EN)

1. Important information ..... 1
2. Contents ..... 2
3. Mounting ..... 2



Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer.

You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.



**Viessmann Modellechnik GmbH**  
Bahnhostraße 2a  
D - 35116 Hatzefeld-Reddighausen  
info@viessmann-modell.com  
+49 6452 9340-0  
www.viessmann-modell.de

**Schwierigkeitsgrad  
der Bausätze:**  
Level of difficulty:



**Einsteiger  
Learners**



**Fortgeschrittene  
Advanced learners**



**Profis  
Professionals**

**Made in Europe**

88783  
Stand 05/sw  
11/2020  
SzT

(DE)

### 1. Wichtige Hinweise

Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihenfolge der Bauabschnitte ein!

#### Sicherheitshinweise



**Vorsicht**

#### Verletzungsgefahr!

Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

#### Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benötigten Teile trennen Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modelbaumesser vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Ränder. Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns Ersatz.

Passenden Kleber für die Bausätze finden Sie im kibri Sortiment.

(EN)

### 1. Important information

Please observe the correct sequence when assembling the parts to sub-assemblies and to the completed product!

#### Safety information



**Caution:**

#### Risk of injury!

Due to the finely detailed reproduction of the original and the intended use, this product may have sharp points or edges as well as parts that may easily break off. Some tools are required for assembly.

#### Assembly

Carefully separate the parts required for the respective assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from the injection-moulded sprue and deflash the edges.

Since some sprues are used for several different products it is quite possibly that some parts may not be needed for this particular product.

The contents of this kit have been carefully checked against the parts list. However, should a part be missing please contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the precise product description and the item-No. as well as the No. of the sprue and the specific part that is missing. You will find all necessary information in this manual. We will promptly supply the missing parts.

You will find suitable glue for the kits in the kibri product range.

2. Inhalt

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Anleitung

2. Contents

Check the contents of the package for completeness after unpacking:

- Manual

Teile-Nr.	Stück	Teile-Nr.	Stück
M20	2	M25	4
M21	2	M26	4
M22	6	M29	4
M23	4	M30	4
M27	2		
M28	5	M34	2
M31	2	M35	2
M32	2	M36	2
M33	2	M37	2
M44	2	M38	2
M45	2		
M24	8	M39	2
M46	6	M40	2
		M41	2
		M42	2

Bei dieser Brücke können folgende Gleissysteme verwendet werden:

The following track systems can be used with this bridge:

Märklin K-Gleis, Märklin C-Gleis, Kato Unitrack H0, Peco Streamline83, Roco LINE, Roco geolINE, Shinohara H0 Code 83, Tilling Elite H0, Trix C-Gleis, Peco Finescale H0, Shinohara H0 Code 70, Fleischmann Profi-Gleis, Hornby, Mehano Hobbygleis, Peco Settrack H0, Peco Streamline H0, Plko A-Gleis, Roco 2,5 mm, Shinohara H0 Code 100, Tilling Standard.

DE

Hochauflösende Druckvorlagen für Beschriftungen und Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage [www.kibri.de](http://www.kibri.de) im Download Center. Die Dekobögen lassen sich auf einem handelsüblichen Farbdrucker ausdrucken. Für den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser) geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwaren-fachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder Folien mit geringer Materialstärke.

Ausdrucken – ausschneiden – aufkleben – fertig!

EN

The high-resolution master copy for all kind of signs in your kibri kit are available as download for free. Deco sheets can be printed by using a standard colour printer. Suitable paper or foil for the respective printers are offered by specialized trade. Best way is to use self-adhesive smooth papers or foil with low material thickness.

Print – cut – stick – ready!

[dekoboege.kibri.de](http://dekoboege.kibri.de)

Kataloge von Vessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden. Folgen Sie dazu einfach diesem Link bzw. scannen Sie den QR-Code.

Catalogues by Vessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet. Please follow the link or use QR-code.


[katalogversand.kibri.de](http://katalogversand.kibri.de)




3. Montage

Mounting



1 2x



2




88783/39701







5

# Alternativer Aufbau Alternative mounting



6






Die geniale Aufbaulösung!

Gleiche sowie unterschiedliche Brücken in Verbindung mit dem Universal-Brückenkopf Art. 39750 und Universal Brücken-Mittelpfeiler Art. 39752 sind wahlweise hintereinander aufbau- und austauschbar, bei durchgehender Fahrbahn. Fahrbahnhöhe variabel von 6,8 cm bis 18,5 cm.

The brilliant construction solution!


Identical as well as different bridges in connection with universal bridgehead item 39750 and Universal bridge central pier item 39752 can be built up one behind the other and they are interchangeable at the same height of the road. Height of the road variable of 6,8 cm to 18,5 cm.




Zur weiteren Ausgestaltung empfehlen wir folgende Artikel:

We recommend the use of following articles to enhance the appearance of the model:


**Art. 39750**  
**H0 Universal-Brückenköpfe**  
**gemauert, 2 Stück**  
H0 Universal brick-built bridge piers,  
2 pieces




**Art. 39752**  
**H0 Universal Brücken-Mittelpfeiler**  
**gemauert**  
H0 Universal brick-built bridge centre pier,  
height variable



**Art. 39751**  
**H0 Gemauerter Viadukt-Mittelpfeiler mit Betonsockel, 2 Stück**  
H0 Brick-built centre pillar with  
concrete base, 2 pieces



**Art. 39753**  
**H0 Stahl-Viadukt-Mittelpfeiler**  
H0 Steel Viaduct centre pillar



**Art. 38623**  
**H0 Schallschutzwand**  
Länge ca. 106 cm  
Höhe 1 - 3 cm variabel  
H0 Sound protection wall  
Variable length and height.  
Maximum length 106 cm.



**Art. 39754**  
**H0 Konsolenträger mit**  
**Geländer für Oberleitungsmasten**  
H0 Catenary supports with hand  
rail for catenary masts



Anwendungsbeispiele  
Application examples

